

HDC MGBIT 8 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Modulo dati, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Numero di poli: 8, Collegamento a crimpare, Femmina, Slot a innesto necessari: 1
N. d'ordine	2748530000
Tipo	HDC MGBIT 8 FC
GTIN (EAN)	4050118890839
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UR) E92202

Dimensioni e pesi

Profondità	13.9 mm	Profondità (pollici)	0.5472 inch
Posizione verticale	41.4 mm	Altezza (pollici)	1.6299 inch
Larghezza	26.35 mm	Larghezza (pollici)	1.0374 inch
Peso netto	31 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 85 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Numero di poli	8	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Materiale isolante	PC	Categoria	Cat. 6A
Cicli di inserimento	≥ 500	Tipo	Femmina
Grado di lordura	3	Materiale di base	policarbonato
Serie	ModuPlug	Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	50 V
Tensione di dimensionamento secondo UL/CSA	50 V	Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984)	0.8 kV
Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	5 A	Slot a innesto necessari	1



Versione

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 20	Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento	4.2 mm
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 28
Sezione di collegamento cavo, max.	0.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0.08 mm ²

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

Disegni



HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Contatti a crimpare D-SUB



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	Versione
N. d'ordine	2748730000	Femmina, oro, 0.08 - 0.12 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890549	
CPZ	100 ST	
Tipo	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	Versione
N. d'ordine	2748720000	Femmina, oro, 0.2 - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890631	
CPZ	100 ST	

Standard



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MF 6B AB	Versione
N. d'ordine	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 6B BA	Versione
N. d'ordine	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 10B AC	Versione
N. d'ordine	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 10B CA	Versione
N. d'ordine	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
CPZ	1 ST	

HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	HDC MF 16B AD	Versione
N. d'ordine	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 16B DA	Versione
N. d'ordine	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 24B AF	Versione
N. d'ordine	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 24B FA	Versione
N. d'ordine	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
CPZ	1 ST	

Con un perno guida lungo



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 10B AC	Versione
N. d'ordine	2736990000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MFGL 6B AB	Versione
N. d'ordine	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MFGL 24B FA	Versione
N. d'ordine	2737040000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
CPZ	1 ST	


HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori


Con un perno guida corto



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGS 16B DA	Versione	
N. d'ordine	2736940000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823004		
CPZ	1 ST		
Tipo	HDC MFGS 24B AF	Versione	
N. d'ordine	2736950000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823011		
CPZ	1 ST		


Con un perno guida lungo



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 16B DA	Versione	
N. d'ordine	2737020000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
CPZ	1 ST		

Con un perno guida corto



HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGS 16B AD	Versione	
N. d'ordine	2736930000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
CPZ	1 ST		


Con un perno guida lungo



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 16B AD	Versione	
N. d'ordine	2737010000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823066		
CPZ	1 ST		

Con un perno guida corto



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 16B AD	Versione	
N. d'ordine	2736890000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822250		
CPZ	1 ST		
Tipo	HDC MFGL 16B AD	Versione	
N. d'ordine	2736960000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823028		
CPZ	1 ST		
Tipo	HDC MFGL 16B AD	Versione	
N. d'ordine	2736910000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822274		
CPZ	1 ST		


HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori


Con un perno guida lungo



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 24B AF	Versione	
N. d'ordine	2737030000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823080		
CPZ	1 ST		
Tipo	HDC MFGL 10B CA	Versione	
N. d'ordine	2737000000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823059		
CPZ	1 ST		

Con un perno guida corto



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGS 6B BA	Versione	
N. d'ordine	2736900000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822267		
CPZ	1 ST		
Tipo	HDC MFGS 10B CA	Versione	
N. d'ordine	2736920000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822281		
CPZ	1 ST		


HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Con un perno guida lungo



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 6B BA	Versione	
N. d'ordine	2736980000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
CPZ	1 ST		

Moduli elettrici



Flessibile

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MGBIT 8 MC	Versione	
N. d'ordine	2748520000	Modulo dati, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Numero di poli: 8, Collegamento a crimpare, Maschio, Slot a innesto necessari: 1	
GTIN (EAN)	4050118890761		
CPZ	1 ST		
Tipo	HDC MGBIT 8 MC M SH	Versione	
N. d'ordine	3092820000	Modulo dati, 48 V, 5 A, Cat. 6A, Numero di poli: 8, Collegamento a crimpare, Maschio, Slot a innesto necessari: 1	
GTIN (EAN)	4099987109857		
CPZ	1 ST		
Tipo	HDC MGBIT 8 FC M SH	Versione	
N. d'ordine	3092810000	Modulo dati, 48 V, 5 A, Cat. 6A, Numero di poli: 8, Collegamento a crimpare, Femmina, Slot a innesto necessari: 1	
GTIN (EAN)	4099987109796		
CPZ	1 ST		

HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contropiezzi**Moduli elettrici****Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MGBIT 8 MC	Versione	
N. d'ordine	2748520000	Modulo dati, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Numero di poli: 8, Collegamento a	
GTIN (EAN)	4050118890761	crimpare, Maschio, Slot a innesto necessari: 1	
CPZ	1 ST		