


HDC MCOAX 4 MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Modulo, 48 V, 1.5 A, Numero di poli: 4, Collegamento a crimpare, Maschio, Slot a innesto necessari: 1
N. d'ordine	2748540000
Tipo	HDC MCOAX 4 MC
GTIN (EAN)	4050118890754
CPZ	5 Pieza

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UR) E92202

Dimensioni e pesi

Profondità	34 mm	Profondità (pollici)	1.3386 inch
Posizione verticale	32.6 mm	Altezza (pollici)	1.2835 inch
Larghezza	34.2 mm	Larghezza (pollici)	1.3465 inch
Peso netto	5.63 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati di collegamento PE

Tipo di collegamento PE Collegamento a vite
tramite telaio del modulo

Dati generali

Numero di poli	4	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Resistenza d'isolamento	≥10 GΩ	Cicli di inserimento	≥ 500
Tipo	Maschio	Classe di sovratensione	III
Grado di lordura	3	Materiale di base	policarbonato
Serie	ModuPlug	Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	48 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984)	0.8 kV	Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	1.5 A
Slot a innesto necessari	1		

Versione

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 14	Lunghezza di spellatura, collegamento di 2.5 mm dimensionamento	
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 26
Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0.14 mm ²

Classificazioni



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com



HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Contatti a crimpare COAX



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC C COAX 50 M	Versione
N. d'ordine	2748670000	Maschio, oro, 0.14 - 0 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890662	
CPZ	10 ST	
Tipo	HDC C COAX 75 M	Versione
N. d'ordine	2748690000	Maschio, oro
GTIN (EAN)	4050118890648	
CPZ	10 ST	

Standard



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MF 6B AB	Versione
N. d'ordine	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 6B BA	Versione
N. d'ordine	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 10B AC	Versione
N. d'ordine	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 10B CA	Versione
N. d'ordine	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
CPZ	1 ST	

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	HDC MF 16B AD	Versione
N. d'ordine	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 16B DA	Versione
N. d'ordine	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 24B AF	Versione
N. d'ordine	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 24B FA	Versione
N. d'ordine	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
CPZ	1 ST	

Con un perno guida lungo



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 10B AC	Versione
N. d'ordine	2736990000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MFGL 6B AB	Versione
N. d'ordine	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MFGL 24B FA	Versione
N. d'ordine	2737040000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
CPZ	1 ST	

HDC MCOAX 4 MC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Accessori**Con un perno guida corto****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HDC MFGS 16B DA	Versione	
N. d'ordine	2736940000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823004		
CPZ	1 ST		

Tipo	HDC MFGS 24B AF	Versione	
N. d'ordine	2736950000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823011		
CPZ	1 ST		

Con un perno guida lungo**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HDC MFGL 16B DA	Versione	
N. d'ordine	2737020000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
CPZ	1 ST		

Con un perno guida corto

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGS 16B AD	Versione
N. d'ordine	2736930000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822298	
CPZ	1 ST	


Con un perno guida lungo



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 16B AD	Versione
N. d'ordine	2737010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823066	
CPZ	1 ST	

Con un perno guida corto



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 16B AD	Versione
N. d'ordine	2737010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823066	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MFGL 16B AD	Versione
N. d'ordine	2736890000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MFGL 16B AD	Versione
N. d'ordine	2736960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MFGL 16B AD	Versione
N. d'ordine	2736910000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
CPZ	1 ST	


HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori


Con un perno guida lungo



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 24B AF	Versione	
N. d'ordine	2737030000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823080		
CPZ	1 ST		
Tipo	HDC MFGL 10B CA	Versione	
N. d'ordine	2737000000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823059		
CPZ	1 ST		

Con un perno guida corto



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGS 6B BA	Versione	
N. d'ordine	2736900000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822267		
CPZ	1 ST		
Tipo	HDC MFGS 10B CA	Versione	
N. d'ordine	2736920000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822281		
CPZ	1 ST		


HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Con un perno guida lungo



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 6B BA	Versione	
N. d'ordine	2736980000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
CPZ	1 ST		

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contropiezzi**Moduli elettrici****Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MCOAX 4 FC	Versione	
N. d'ordine	2748550000	Modulo, 48 V, 1.5 A, Numero di poli: 4, Collegamento a crimpare,	
GTIN (EAN)	4050118890747	Femmina, Slot a innesto necessari: 1	
CPZ	5 ST		