

HDC MBUS HD 4 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Uso dei dati, 50 V, 10 A, Numero di poli: 4, Collegamento a crimpare, Maschio, Slot a innesto necessari: 0 |
| N. d'ordine | 2748590000 |
| Tipo | HDC MBUS HD 4 M |
| GTIN (EAN) | 4050118890723 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 46 mm | Profondità (pollici) | 1.811 inch |
| Posizione verticale | 15.5 mm | Altezza (pollici) | 0.6102 inch |
| Larghezza | 18 mm | Larghezza (pollici) | 0.7087 inch |
| Peso netto | 31 g | | |

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

| | | | |
|--|---------------|--|---------|
| Numero di poli | 4 | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
| Cicli di inserimento | ≥ 500 | Tipo | Maschio |
| Classe di sovratensione | III | Grado di lordura | 3 |
| Materiale di base | policarbonato | Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984) | 50 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984) | 0.8 kV | Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984) | 10 A |
| Slot a innesto necessari | 0 | | |

Versione


| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Tipo di collegamento | Collegamento a crimpare | Sezione di collegamento cavo, max. | 2.5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 0.14 mm ² | | |

Classificazioni


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-18 | | |

Disegni

Disegno



Disegno



HDC MBUS HD 4 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Moduli elettrici




Flessibile

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | HDC MEMC 2 MC | Versione | |
| N. d'ordine | 2748560000 | Modulo dati, 50 V, 10 A, Numero di poli: 2, Collegamento a crimpare, | |
| GTIN (EAN) | 4050118890730 | Maschio, Slot a innesto necessari: 2 | |
| CPZ | 2 ST | | |

Piastra schermo MEMC



Oltre ai connettori di potenza, la linea RockStar® include gli accessori giusti per un cablaggio di sistema efficace, funzionale e sicuro, quali sistemi di codifica, fascette di schermatura, piastre di copertura e guarnizioni di ricambio.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|-------------------|--|
| Tipo | HDC MEMC ADP | Versione | |
| N. d'ordine | 2748740000 | Barra schermatura | |
| GTIN (EAN) | 4050118890624 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

Contatti a crimpare HD



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG | Versione | |
| N. d'ordine | 1651520000 | Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HD, HDD, HQ, MixMate, | |
| GTIN (EAN) | 4008190400194 | Maschio, Sezione di collegamento cavo, max.: 0.37, torniti, Lega di | |
| CPZ | 100 ST | rame | |

HDC MBUS HD 4 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC-C-HD-SM0.14-0.37AU | Versione |
| N. d'ordine | 1651620000 | Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400293 | Maschio, Sezione di collegamento cavo, max.: 0.37, torniti, Lega di |
| CPZ | 100 ST | rame |
| Tipo | HDC-C-HD-SM0.5AG | Versione |
| N. d'ordine | 1651530000 | Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400200 | Maschio, Sezione di collegamento cavo, max.: 0.5, torniti, Lega di |
| CPZ | 100 ST | rame |
| Tipo | HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG | Versione |
| N. d'ordine | 1601750000 | Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190134280 | Maschio, Sezione di collegamento cavo, max.: 1, torniti, Lega di rame |
| CPZ | 100 ST | |
| Tipo | HDC-C-HD-SM0.75-1.00AU | Versione |
| N. d'ordine | 1651640000 | Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400316 | Maschio, Sezione di collegamento cavo, max.: 1, torniti, Lega di rame |
| CPZ | 100 ST | |
| Tipo | HDC-C-HD-SM1.5AG | Versione |
| N. d'ordine | 1651550000 | Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400224 | Maschio, Sezione di collegamento cavo, max.: 1.5, torniti, Lega di |
| CPZ | 100 ST | rame |
| Tipo | HDC-C-HD-SM1.5AU | Versione |
| N. d'ordine | 1651650000 | Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400323 | Maschio, Sezione di collegamento cavo, max.: 1.5, torniti, Lega di |
| CPZ | 100 ST | rame |
| Tipo | HDC-C-HD-SM2.5AG | Versione |
| N. d'ordine | 1651560000 | Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400231 | Maschio, Sezione di collegamento cavo, max.: 2.5, torniti, Lega di |
| CPZ | 100 ST | rame |
| Tipo | HDC-C-HD-SM2.5AU | Versione |
| N. d'ordine | 1651660000 | Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HD, HDD, HQ, MixMate, |
| GTIN (EAN) | 4008190400330 | Maschio, Sezione di collegamento cavo, max.: 2.5, torniti, Lega di |
| CPZ | 100 ST | rame |

HDC MBUS HD 4 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contropiezzi**Moduli elettrici****Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | HDC MBUS HD 4 F | Versione | |
| N. d'ordine | 2748580000 | Uso dei dati, 50 V, 10 A, Numero di poli: 4, Collegamento a crimpare, | |
| GTIN (EAN) | 4050118890570 | Femmina, Slot a innesto necessari: 0 | |
| CPZ | 1 ST | | |