

**HDC MBUS HS 8 F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Uso dei dati, 50 V, 5 A, Numero di poli: 8, Collegamento a crimpare, Femmina, Slot a innesto necessari: 0
N. d'ordine	<a href="#">2748640000</a>
Tipo	HDC MBUS HS 8 F
GTIN (EAN)	4050118890686
CPZ	1 Pieza

## HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	45.9 mm	Profondità (pollici)	1.8071 inch
Posizione verticale	16.8 mm	Altezza (pollici)	0.6614 inch
Larghezza	18 mm	Larghezza (pollici)	0.7087 inch
Peso netto	30.8 g		

## Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

## Dati di collegamento PE

Tipo di collegamento PE Collegamento a vite  
tramite telaio del modulo

## Dati generali

Numero di poli	8	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Cicli di inserimento	≥ 500	Tipo	Femmina
Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	3
Materiale di base	policarbonato	Serie	ModuPlug
Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	50 V	Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984)	0.8 kV
Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	5 A	Slot a innesto necessari	0

## Versione

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 20	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 28	Sezione di collegamento cavo, max.	0.52 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	0.09 mm <sup>2</sup>		

## Classificazioni


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

**HDC MBUS HS 8 F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC MBUS HS 8 F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Moduli elettrici



## Flessibile

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MEMC 2 FC	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2748570000</a>	Modulo dati, 50 V, 10 A, Numero di poli: 2, Collegamento a crimpare,	
GTIN (EAN)	4050118890587	Femmina, Slot a innesto necessari: 2	
CPZ	2 ST		

## Piastra schermo MEMC



Oltre ai connettori di potenza, la linea RockStar® include gli accessori giusti per un cablaggio di sistema efficace, funzionale e sicuro, quali sistemi di codifica, fascette di schermatura, piastre di copertura e guarnizioni di ricambio.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MEMC ADP	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2748740000</a>	Shield bus	
GTIN (EAN)	4050118890624		
CPZ	1 ST		

## Contatti a crimpare D-SUB



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2748730000</a>	Femmina, oro, 0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118890549		
CPZ	100 ST		

**HDC MBUS HS 8 F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accessori**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Tipo	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2748720000</a>	Femmina, oro, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118890631		
CPZ	100 ST		

**HDC MBUS HS 8 F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Contropiezzi****Moduli elettrici****Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HDC MBUS HS 8 M	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2748650000</a>	Uso dei dati, 50 V, 5 A, Numero di poli: 8, Collegamento a crimpare,	
GTIN (EAN)	4050118890716	Maschio, Slot a innesto necessari: 0	
CPZ	1 ST		