

HDC C COAX 50 F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Femmina, oro, 0.14 - 0 mm ²
N. d'ordine	2748660000
Tipo	HDC C COAX 50 F
GTIN (EAN)	4050118890679
CPZ	10 Pieza

HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto

2.15 g

Temperature

Valori limite di temperatura

-55 °C ... 135 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS

Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Dati generali

Diametro contatto Ø codolo

4.8 mm

Lunghezza di spellatura, collegamento di 2.5 mm dimensionamento

Tipo di collegamento

Collegamento a saldare

Esecuzione inserto

COAX

Colori

dorato

Sezione di collegamento cavo, max.

0 mm²

Sezione di collegamento cavo, min.

0.14 mm²

Superficie

oro

Cicli di inserimento

≥ 500

Tipo

Femmina

Materiale di base

Lega di rame

Serie

ModuPlug

Procedimento di fabbricazione

torniti

Sezione di collegamento dei conduttori

0.14 - 0 mm²

Classificazioni

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04

HDC C COAX 50 F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****CTX / HTG / HTX**

Pinza crimpatrice per connettori coassiali

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTG 174	Versione
N. d'ordine	9012410000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, Crimpatura
GTIN (EAN)	4008190009434	esagonale
CPZ	1 ST	

Moduli elettrici

Flessibile

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MCOAX 4 FC	Versione
N. d'ordine	2748550000	Modulo, 48 V, 1.5 A, Numero di poli: 4, Collegamento a crimpare,
GTIN (EAN)	4050118890747	Femmina, Slot a innesto necessari: 1
CPZ	5 ST	