

HDC C COAX 50 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Maschio, oro, 0.14 - 0 mm ² |
| N. d'ordine | 2748670000 |
| Tipo | HDC C COAX 50 M |
| GTIN (EAN) | 4050118890662 |
| CPZ | 10 Pieza |

HDC C COAX 50 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Lunghezza | 26.8 mm | Lunghezza (pollici) | 1.0551 inch |
| Peso netto | 2.04 g | | |

Temperature

Valori limite di temperatura -55 °C ... 135 °C

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

Dati generali

| | | | |
|------------------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| Diametro contatto Ø codolo | 4.8 mm | Lunghezza di spellatura, collegamento di 2.5 mm dimensionamento | |
| Tipo di collegamento | Collegamento a saldare | Esecuzione inserto | COAX |
| Colori | dorato | Sezione di collegamento cavo, max. | 0 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 0.14 mm ² | Superficie | oro |
| Cicli di inserimento | ≥ 500 | Tipo | Maschio |
| Materiale di base | Lega di rame | Serie | ModuPlug |
| Procedimento di fabbricazione | torniti | Sezione di collegamento dei conduttori | 0.14 - 0 mm ² |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |

HDC C COAX 50 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessori

www.weidmueller.com

CTX / HTG / HTX



- Pinza crimpatrice per connettori coassiali
- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
 - possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | H TG 174 | Versione |
| N. d'ordine | 9012410000 | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, Crimpatura |
| GTIN (EAN) | 4008190009434 | esagonale |
| CPZ | 1 ST | |

Moduli elettrici



Flessibile

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC MCOAX 4 MC | Versione |
| N. d'ordine | 2748540000 | Modulo, 48 V, 1.5 A, Numero di poli: 4, Collegamento a crimpare, |
| GTIN (EAN) | 4050118890754 | Maschio, Slot a innesto necessari: 1 |
| CPZ | 5 ST | |