

### **HDC C COAX 75 F**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Femmina, oro	
N. d'ordine	<u>2748680000</u>	
Tipo	HDC C COAX 75 F	
GTIN (EAN)	4050118890655	
CPZ	10 Pieza	



### **HDC C COAX 75 F**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

_		-
()mo	logazior	11
OHIO	IUUAZIUI	

Omologazioni	CE
ROHS	Conforme

#### Dimensioni e pesi

Lunghezza	23 mm	Lunghezza (pollici)	0.9055 inch
Peso netto	2.11 g		

#### **Temperature**

Valori limite di temperatura -55 °C ... 135 °C

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

#### Dati generali

Diametro contatto Ø codolo	4.8 mm	Tipo di collegamento	Collegamento a saldare
Esecuzione inserto	COAX	Colori	dorato
Superficie	oro	Cicli di inserimento	≥ 500
Tipo	Femmina	Materiale di base	Lega di rame
Procedimento di fabbricazione	torniti		

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

#### **HDC C COAX 75 F**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

#### Moduli elettrici



#### Flessibile

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo HDC MCOAX 4 FC Versione

N. d'ordine 2748550000 Modulo, 48 V, 1.5 A, Numero di poli: 4, Collegamento a crimpare,

GTIN (EAN) 4050118890747 Femmina, Slot a innesto necessari: 1

CPZ 5 ST

#### CTX / HTG / HTX



#### Pinza crimpatrice per connettori coassiali

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

#### Dati generali per l'ordinazione

zan generan per retamazione		
Tipo	HTX 188	Versione
N. d'ordine	9011990000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, Crimpatura
GTIN (EAN)	4008190026066	esagonale
CPZ	1 ST	

Data di creazione 06.11.2025 03:59:09 MEZ

Versione catalogo / Disegni