

**HDC C COAX 75 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Maschio, oro
N. d'ordine	<a href="#">2748690000</a>
Tipo	HDC C COAX 75 M
GTIN (EAN)	4050118890648
CPZ	10 Pieza

## HDC C COAX 75 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dati tecnici

#### Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

#### Dimensioni e pesi

Lunghezza	23 mm	Lunghezza (pollici)	0.9055 inch
Peso netto	2.4 g		

#### Temperature

Valori limite di temperatura -55 °C ... 135 °C

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

#### Dati generali

Diametro contatto Ø codolo	4.8 mm	Lunghezza di spellatura, collegamento di 2.5 mm dimensionamento
Tipo di collegamento	Collegamento a saldare	Esecuzione inserto
Colori	dorato	Superficie
Cicli di inserimento	≥ 500	Tipo
Materiale di base	Lega di rame	Procedimento di fabbricazione

#### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

## HDC C COAX 75 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

### Moduli elettrici



#### Flessibile

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MCOAX 4 MC	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2748540000</a>	Modulo, 48 V, 1.5 A, Numero di poli: 4, Collegamento a crimpare,
GTIN (EAN)	4050118890754	Maschio, Slot a innesto necessari: 1
CPZ	5 ST	

### CTX / HTG / HTX



#### Pinza crimpatrice per connettori coassiali

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTX 188	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9011990000</a>	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, Crimpatura
GTIN (EAN)	4008190026066	esagonale
CPZ	1 ST	