

**BIT E6,3 0,6X3,5X70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3  
per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)  
Punte a lama DIN 5264, innesto 1/4" E6,3 DIN 3126

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Inserto cacciaviti, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza della lama: 70 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm
N. d'ordine	<a href="#">2748920000</a>
Tipo	BIT E6,3 0,6X3,5X70
GTIN (EAN)	4050118894790
CPZ	5 Pieza

**BIT E6,3 0,6X3,5X70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Larghezza	70 mm	Larghezza (pollici)	2.7559 inch
Peso netto	9 g		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Punte con lama ad intaglio 0,4x2,5x70
----------------------	--

**PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore**

Larghezza della lama (B)	3.5 mm	Spessore della lama (A)	0.6 mm
Forma	E 6,3 DIN 3126, Spaccato	Lunghezza della lama	70 mm

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		