

## **BIT E6,3 1,0X5,5X70**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3 per il collegamento diretto alla macchina (DMS3) Punte a lama DIN 5264, innesto 1/4" E6,3 DIN 3126

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto cacciaviti, Larghezza della lama (B): 5.5 mm, Lunghezza della lama: 70 mm, Spessore della lama (A): 1 mm
N. d'ordine	2748940000
Tipo	BIT E6,3 1,0X5,5X70
GTIN (EAN)	4050118894813
CPZ	5 Pieza



## BIT E6,3 1,0X5,5X70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Omologazioni					
ROHS	Conforme				
Dimensioni e pesi					
Loughama	70 mm	Larghezza (pollici)	2.7559 inch		
Larghezza Peso netto	12 g	Largnezza (poliici)	2.7559 IIICH		
Conformità ambientale (	del prodotto				
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione				
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%				
Dati tecnici					
Descrizione articolo	Punte con lama ad intaglio 0,4x2,5x70				
PW63 Manutenzione-Ut	ensile avvitatore				
(D)					
Larghezza della lama (B)	5.5 mm	Spessore della lama (A)	1 mm		
Forma	E 6,3 DIN 3126, Spaccato	Lunghezza della lama	70 mm		
Classificazioni					
ETINA C O	50000110	ETIM 7.0	F0000440		
ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116		
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864		
ETIM 10.0	EC003864 21-04-04-90	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	21-04-04-90		
ECLASS 10.0	21-04-04-90		21-04-42-04		
ECLASS 12.0		ECLASS 13.0	21-04-42-04		
ECLASS 14.0	21-04-42-04	ECLASS 15.0	21-04-42-04		