

BIT E6,3 PZ2X70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3 per il collegamento diretto alla macchina (DMS3) Punte a croce tipo Pozidriv PZ/DIN 5262, innesto 1/4" E6,3 DIN 3126

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto cacciaviti, Larghezza della lama (B): 2 mm, Lunghezza della lama: 70 mm, Spessore della lama (A): 2 mm, Dimensione lama (a croce): 2
N. d'ordine	<u>2748970000</u>
Tipo	BIT E6,3 PZ2X70
GTIN (EAN)	4050118895162
CPZ	5 Pieza



BIT E6,3 PZ2X70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2.7559 inch

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			

Larghezza (pollici)

Conformità ambientale del prodotto

70 mm

15 g

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Larghezza

Peso netto

Descrizione articolo	Punte a croce tipo Pozidriv,	
	Gr 2	

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Larghezza della lama (B)	2 mm	Spessore della lama (A)	2 mm
Forma	E 6,3 DIN 3126, Pozidrive	Grandezza	2
Lunghezza della lama	70 mm	Dimensione lama (a croce)	2

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002115	ETIM 7.0	EC002115
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-03
ECLASS 12.0	21-04-42-03	ECLASS 13.0	21-04-42-03
ECLASS 14.0	21-04-42-03	ECLASS 15.0	21-04-42-03