

BIT E6,3 PZ2X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3
per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)
Punte a croce tipo Pozidriv PZ/DIN 5262, innesto 1/4"
E6,3 DIN 3126

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto cacciaviti, Larghezza della lama (B): 2 mm, Lunghezza della lama: 70 mm, Spessore della lama (A): 2 mm, Dimensione lama (a croce): 2
N. d'ordine	2748970000
Tipo	BIT E6,3 PZ2X70
GTIN (EAN)	4050118895162
CPZ	5 Pieza

BIT E6,3 PZ2X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Larghezza	70 mm	Larghezza (pollici)	2.7559 inch
Peso netto	15 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Punte a croce tipo Pozidriv, Gr.2
----------------------	--------------------------------------

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Larghezza della lama (B)	2 mm	Spessore della lama (A)	2 mm
Forma	E 6,3 DIN 3126, Pozidrive	Grandezza	2
Lunghezza della lama	70 mm	Dimensione lama (a croce)	2

Classificazioni

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		