

**BIT E6,3 PH2X70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3  
per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)  
Punte a croce tipo Phillips-Recess PH/DIN 5260, innesto  
1/4" E6,3 DIN 3126

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Inserto cacciaviti, Larghezza della lama (B): 2 mm, Lunghezza della lama: 70 mm, Spessore della lama (A): 2 mm, Dimensione lama (a croce): 2
N. d'ordine	<a href="#">2748990000</a>
Tipo	BIT E6,3 PH2X70
GTIN (EAN)	4050118895186
CPZ	5 Pieza

## BIT E6,3 PH2X70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Larghezza	70 mm	Larghezza (pollici)	2.7559 inch
Peso netto	14 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Punte a croce, tipo Phillips, Gr.2
----------------------	---------------------------------------

## PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Larghezza della lama (B)	2 mm	Spessore della lama (A)	2 mm
Forma	E 6,3 DIN 3126, taglio a croce	Grandezza	2
Lunghezza della lama	70 mm	Dimensione lama (a croce)	2

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		