

**BIT E6.3 0.8X4.0X110****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3  
per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)  
Punte a lama DIN 5264, innesto 1/4" E6,3 DIN 3126

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Inserto cacciaviti, Larghezza della lama (B): 4 mm, Lunghezza della lama: 110 mm, Spessore della lama (A): 0.8 mm
N. d'ordine	<a href="#">2749070000</a>
Tipo	BIT E6.3 0.8X4.0X110
GTIN (EAN)	4050118895377
CPZ	5 Pieza

**BIT E6.3 0.8X4.0X110**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Larghezza	110 mm	Larghezza (pollici)	4.3307 inch
Peso netto	10 g		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati tecnici**

Descrizione articolo Punte con lama ad intaglio  
0,5x3,0x110

**PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore**

Larghezza della lama (B)	4 mm	Spessore della lama (A)	0.8 mm
Forma	E 6,3 DIN 3126, Spaccato	Lunghezza della lama	110 mm

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		