

BIT E6.3 1.2X6.5X110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3
per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)
Punte a lama DIN 5264, innesto 1/4" E6,3 DIN 3126

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto cacciaviti, Larghezza della lama (B): 6.5 mm, Lunghezza della lama: 110 mm, Spessore della lama (A): 1.2 mm
N. d'ordine	2749090000
Tipo	BIT E6.3 1.2X6.5X110
GTIN (EAN)	4050118895391
CPZ	5 Pieza

BIT E6.3 1.2X6.5X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Larghezza	110 mm	Larghezza (pollici)	4.3307 inch
Peso netto	24 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Punte con lama ad intaglio 0,5x3,0x110
----------------------	---

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Larghezza della lama (B)	6.5 mm	Spessore della lama (A)	1.2 mm
Forma	E 6,3 DIN 3126, Spaccato	Lunghezza della lama	110 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		