

BIT E6.3Z 0.6X3.5X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3
per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)
Punte a lama DIN 5264, innesto 1/4" E6,3 DIN 3126

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto cacciaviti, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza della lama: 70 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm
N. d'ordine	2749100000
Tipo	BIT E6.3Z 0.6X3.5X70
GTIN (EAN)	4050118895407
CPZ	5 Pieza

BIT E6.3Z 0.6X3.5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Larghezza	70 mm	Larghezza (pollici)	2.7559 inch
Peso netto	9 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Punte con punta cilindrica
----------------------	----------------------------

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Larghezza della lama (B)	3.5 mm	Spessore della lama (A)	0.6 mm
Forma	E 6,3 DIN 3126, con perni, Spaccato	Lunghezza della lama	70 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		