

SDS 0.8X4.5X125



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 4.5 mm, Lun- ghezza della lama: 125 mm, Spessore della lama (A): 0.8 mm
N. d'ordine	<u>2749370000</u>
Tipo	SDS 0.8X4.5X125
GTIN (EAN)	4050118895599
CPZ	1 Pieza



SDS 0.8X4.5X125



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	248 mm	Larghezza (pollici)	9.7638 inch
Lunghezza	230 mm	Lunghezza (pollici)	9.0551 inch
Diametro	4.5 mm	Peso netto	43.12 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Dati tecnici

Descrizione articolo	Cacciaviti con punte a	Versione	diritto
	Iama 0 8v4 5		

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Larghezza della lama (B)	4.5 mm	Spessore della lama (A)	0.8 mm	
Forma	Spaccato	Lunghezza della lama	125 mm	
Tipo di lama	Α			

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 9.0	21-04-04-07
ECLASS 9.1	21-04-04-07	ECLASS 10.0	21-04-04-07
ECLASS 11.0	21-04-04-07	ECLASS 12.0	21-04-04-07
ECLASS 13.0	21-04-04-07	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		