

**SDIK SLIM PZ2 X 100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 2 mm, 100 mm, Spessore della lama (A): 2
N. d'ordine	<a href="#">2749680000</a>
Tipo	SDIK SLIM PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118896428
CPZ	1 Pieza

## SDIK SLIM PZ2 X 100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Omologazioni

Omologazioni



### Dimensioni e pesi

Larghezza	218 mm	Larghezza (pollici)	8.5827 inch
Peso netto	88 g		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati tecnici

Descrizione articolo	Cacciavite a stella con isolamento VDE, tipo Pozidriv, grandezza 2, SlimLine	Versione	diritto
----------------------	--	----------	---------

### PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Larghezza della lama (B)	2 mm	Forma	Pozidrive, tondo
Grandezza	2	Lunghezza della lama	100 mm
Dimensione lama (a croce)	2		

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		