

SDIS 0.4X2.5X75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cacciaviti SDI a croce, isolati VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 2.5 mm, Lunghezza della lama: 75 mm, Spessore della lama (A): 0.4 mm
N. d'ordine	2749790000
Tipo	SDIS 0.4X2.5X75
GTIN (EAN)	4050118896534
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Lunghezza	180 mm	Lunghezza (pollici)	7.0866 inch
Diametro	2.5 mm	Peso netto	32 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Cacciaviti isolati VDE con punte a lama 0,4x2,5x75	Versione	diritto
----------------------	--	----------	---------

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Larghezza della lama (B)	2.5 mm	Spessore della lama (A)	0.4 mm
Forma	Spaccato	Lunghezza della lama	75 mm
Tipo di lama	A		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		