

SDIS 0.8X4.0X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cacciaviti SDI a croce, isolati VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 4 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.8 mm
N. d'ordine	2749820000
Tipo	SDIS 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4050118897029
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



Dimensioni e pesi

Lunghezza	205 mm	Lunghezza (pollici)	8.0709 inch
Diametro	4 mm	Peso netto	39.6 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Dati tecnici

Descrizione articolo	Cacciaviti isolati VDE con punte a lama 0,8x4,0x100	Versione	diritto
----------------------	---	----------	---------

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Larghezza della lama (B)	4 mm	Spessore della lama (A)	0.8 mm
Forma	Spaccato	Lunghezza della lama	100 mm
Tipo di lama	B		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		