

SDIK PH0 X 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cacciavite SDIK PH a croce tipo Phillips, isolati VDE, DIN 7438, ISO 8764/2-PH, innesto femmina secondo ISO 8764-PH, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 0 mm, 60 mm, Spessore della lama (A): 0
N. d'ordine	2749880000
Tipo	SDIK PH0 X 60
GTIN (EAN)	4050118897081
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



Dimensioni e pesi

Larghezza	165 mm	Larghezza (pollici)	6.4961 inch
Peso netto	30.8 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Cacciavite a stella con isolamento VDE, tipo Phillips, grandezza 0	Versione	diritto
----------------------	--------------------------------------------------------------------	----------	---------

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Larghezza della lama (B)	0 mm	Forma	Philips, tondo
Grandezza	0	Lunghezza della lama	60 mm
Dimensione lama (a croce)	0		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		