

**SDIK PH1 X 80****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)1000V  
IEC 60900

Cacciaviti SDIK PH a croce tipo Phillips, isolati VDE, DIN 7438, ISO 8764/2-PH, innesto femmina secondo ISO 8764-PH, impugnatura SoftFinish

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 1 mm, 80 mm, Spessore della lama (A): 1
N. d'ordine	<a href="#">2749890000</a>
Tipo	SDIK PH1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897098
CPZ	1 Pieza

**SDIK PH1 X 80**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Omologazioni**

Omologazioni

**Dimensioni e pesi**

Larghezza	185 mm	Larghezza (pollici)	7.2835 inch
Peso netto	50 g		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Cacciavite a stella con isolamento VDE, tipo Phillips, grandezza 1	Versione	diritto
----------------------	--	----------	---------

**PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore**

Larghezza della lama (B)	1 mm	Forma	Philips, tondo
Grandezza	1	Lunghezza della lama	80 mm
Dimensione lama (a croce)	1		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		