

SDIK PH3 X 150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cacciaviti SDIK PH a croce tipo Phillips, isolati VDE, DIN 7438, ISO 8764/2-PH, innesto femmina secondo ISO 8764-PH, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 3 mm, 150 mm, Spessore della lama (A): 3
N. d'ordine	2749910000
Tipo	SDIK PH3 X 150
GTIN (EAN)	4050118897210
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



Dimensioni e pesi

Larghezza	270 mm	Larghezza (pollici)	10.6299 inch
Peso netto	124.08 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Dati tecnici

Descrizione articolo	Cacciavite a stella con isolamento VDE, tipo Phillips, grandezza 3	Versione	diritto
----------------------	--	----------	---------

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Larghezza della lama (B)	3 mm	Forma	Philips, tondo
Grandezza	3	Lunghezza della lama	150 mm
Dimensione lama (a croce)	3		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		