

**SDIK PZ2 X 100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cacciaviti SDIK PZ a croce, tipo Pozidriv, isolati VDE, DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, innesto femmina secondo ISO 8764-PZ, impugnatura SoftFinish

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 2 mm, 100 mm, Spessore della lama (A): 2
N. d'ordine	<a href="#">2749930000</a>
Tipo	SDIK PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897234
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

Omologazioni



### Dimensioni e pesi

Larghezza	215 mm	Larghezza (pollici)	8.4645 inch
Peso netto	82.72 g		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Dati tecnici

Descrizione articolo	Cacciavite a stella con isolamento VDE, tipo Pozidriv, grandezza 2	Versione	diritto
----------------------	--	----------	---------

### PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Larghezza della lama (B)	2 mm	Forma	Pozidrive, tondo
Grandezza	2	Lunghezza della lama	100 mm
Dimensione lama (a croce)	2		

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		