

SDIPM PZ1 X 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 1 mm, 80 mm, Spessore della lama (A): 1
N. d'ordine	2749940000
Tipo	SDIPM PZ1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897241
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



Dimensioni e pesi

Larghezza	185 mm	Larghezza (pollici)	7.2835 inch
Peso netto	40.48 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Cacciavite a stella con isolamento VDE, tipo Pozidriv, grandezza 1	Versione	diritto
----------------------	--	----------	---------

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Larghezza della lama (B)	1 mm	Forma	taglio a croce, tondo
Grandezza	1	Lunghezza della lama	80 mm
Dimensione lama (a croce)	1		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		