

SDIPM PH2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 2 mm, 100 mm, Spessore della lama (A): 2
N. d'ordine	2749970000
Tipo	SDIPM PH2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897272
CPZ	1 Pieza

SDIPM PH2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

Omologazioni

**Dimensioni e pesi**

Larghezza	215 mm	Larghezza (pollici)	8.4645 inch
Peso netto	81.84 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Cacciavite a stella con isolamento VDE, tipo Phillips, grandezza 2	Versione	diritto
----------------------	--	----------	---------

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Larghezza della lama (B)	2 mm	Forma	taglio a croce, Philips, tondo
Grandezza	2	Lunghezza della lama	100 mm
Dimensione lama (a croce)	2		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		