

SD EL 0.3X1.5X40 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 1.5 mm, Lunghezza della lama: 40 mm, Spessore della lama (A): 0.3 mm
N. d'ordine	2750060000
Tipo	SD EL 0.3X1.5X40 PICO
GTIN (EAN)	4050118897548
CPZ	1 Pieza

SD EL 0.3X1.5X40 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Lunghezza	140 mm	Lunghezza (pollici)	5.5118 inch
Diametro	1.5 mm	Peso netto	10.56 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Versione	diritto
----------	---------

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Larghezza della lama (B)	1.5 mm	Spessore della lama (A)	0.3 mm
Forma	Spaccato	Lunghezza della lama	40 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		