

SD EL 0.4X2.5X75 PICO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 2.5 mm, Lunghezza della lama: 75 mm, Spessore della lama (A): 0.4 mm
N. d'ordine	<u>2750080000</u>
Tipo	SD EL 0.4X2.5X75 PICO
GTIN (EAN)	4050118897562
CPZ	1 Pieza



SD EL 0.4X2.5X75 PICO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

	-		
Dimen	SIO	nı e	pesi

Difficitations c post					
Lunghezza	175 mm	Lunghezza (pollici)	6.8898 inch		
Diametro	2.5 mm	Peso netto	10.56 g		
Conformità ambientale d	lel prodotto				
Stato conformità RoHS	Non interessato				
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%				
Dati tecnici					
	0		P. 50		
Descrizione articolo	Cacciaviti con punte a lama 0,4x2,5	Versione	diritto		
PW63 Manutenzione-Uto	ensile avvitatore				
Larghezza della lama (B)	2.5 mm	Spessore della lama (A)	0.4 mm		
Larghezza della lama (B) Forma	2.5 mm Spaccato	Spessore della lama (A) Lunghezza della lama	0.4 mm 75 mm		
• , ,					
Forma Classificazioni	Spaccato	Lunghezza della lama	75 mm		
Forma Classificazioni ETIM 6.0			75 mm EC000158		
Forma Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0	Spaccato EC000158	Lunghezza della lama ETIM 7.0	75 mm		
Forma Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	Spaccato EC000158 EC000158	Lunghezza della lama ETIM 7.0 ETIM 9.0	75 mm EC000158 EC000158		
Forma Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	Spaccato EC000158 EC000158 EC000158	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	75 mm EC000158 EC000158 21-04-04-07		
Forma	EC000158 EC000158 EC000158 21-04-04-07	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	75 mm EC000158 EC000158 21-04-04-07 21-04-04-07		

Versione catalogo / Disegni