

SD EL 0.8X4.0X100 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 4 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.8 mm |
| N. d'ordine | 2750110000 |
| Tipo | SD EL 0.8X4.0X100 PICO |
| GTIN (EAN) | 4050118897593 |
| CPZ | 1 Pieza |

SD EL 0.8X4.0X100 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|-----------|--------|---------------------|------------|
| Lunghezza | 200 mm | Lunghezza (pollici) | 7.874 inch |
| Diametro | 4 mm | Peso netto | 20 g |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Non interessato |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati tecnici

| | |
|----------|---------|
| Versione | diritto |
|----------|---------|

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

| | | | |
|--------------------------|----------|-------------------------|--------|
| Larghezza della lama (B) | 4 mm | Spessore della lama (A) | 0.8 mm |
| Forma | Spaccato | Lunghezza della lama | 100 mm |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000158 | ETIM 9.0 | EC000158 |
| ETIM 10.0 | EC000158 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-07 | | |