

# **SDK EL PZO X 60 PICO**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Cacciavite con intaglio a croce, tipo Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, innesto femmina secondo ISO 8764-PZ, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 0 mm, 60 mm, Spessore della lama (A): 0
N. d'ordine	<u>2750120000</u>
Tipo	SDK EL PZO X 60 PICO
GTIN (EAN)	4050118897609
CPZ	1 Pieza



# **SDK EL PZO X 60 PICO**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

	-		
Dimen	SIO	nı e	pesi

Larghezza	160 mm	Larghezza (pollici)	6.2992 inch
Peso netto	12.32 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati tecnici

Descrizione articolo	Cacciaviti a croce, tipo	Versione	diritto
	Phillips, Gr.0		

### **PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore**

Larghezza della lama (B)	0 mm	Forma	taglio a croce, Pozidrive,
			tondo
Grandezza	0	Lunghezza della lama	60 mm
Dimensione lama (a croce)	0	<del></del>	

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 9.0	21-04-04-06
ECLASS 9.1	21-04-04-06	ECLASS 10.0	21-04-04-06
ECLASS 11.0	21-04-04-06	ECLASS 12.0	21-04-04-06
ECLASS 13.0	21-04-04-06	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		

Versione catalogo / Disegni