### KCMA-18-200-1A-1.5VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Illustrazione del prodotto, Simile alla figura





Convertitori di corrente per il retrofit delle funzioni:

- Particolarmente adatto per l'uso in luoghi difficili da raggiungere
- Nessun taglio dei conduttori primari necessario
- Sviluppo del convertitore di corrente senza ulteriori utensili

#### Dati generali per l'ordinazione

| Versione    | Corrente primaria: 200 A, Corrente secondaria max.: 1 A, Carico: 1.5 VA, Classe di precisione: 1, Convertitore di corrente con nucleo apribile |
|-------------|--|
| N. d'ordine | 2753020000   |
| Tipo        | KCMA-18-200-1A-1.5VA-1   |
| GTIN (EAN)  | 4050118896916  |
| CPZ         | 1 Pieza  |
| Costruttore | MBS AG   |



### KCMA-18-200-1A-1.5VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

| Omologazioni                 |                             |                         |             |  |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|--|
| ROHS                         | Conforme                    |                         |             |  |
| Dimensioni e pesi            |                             |                         | ,           |  |
| Profondità                   | 59 mm                       | Profondità (pollici)    | 2.3228 inch |  |
| Posizione verticale          | 80.1 mm                     | Altezza (pollici)       | 3.1535 inch |  |
| Larghezza                    | 49 mm                       | Larghezza (pollici)     | 1.9291 inch |  |
| Peso netto                   | 345 g                       |                         | ,           |  |
| Temperature                  |                             |                         |             |  |
| Temperatura di magazzinaggio |                             | Temperatura d'esercizio | -5 °C50 °C  |  |
| Conformità ambientale del    | prodotto                    |                         |             |  |
| Stato conformità RoHS        | Conforme senza esenzione    |                         |             |  |
| REACH SVHC                   | No SVHC superiori a 0,1 wt% |                         |             |  |
| Attributi elettrici          |                             |                         |             |  |
|                              |                             |                         |             |  |
| Classe di precisione         | 1                           | Corrente secondaria     | 01 A        |  |
| Carico                       | 1.5 VA                      | Corrente primaria       | 200 A       |  |
| Caratteristiche tecniche     |                             |                         |             |  |
| Lunghezza del cavo           | 2.5 m                       | Grado di protezione     | IP20        |  |
| Frequenza nominale           | 50 Hz                       |                         |             |  |
| Dimensioni dei conduttori i  |                             |                         |             |  |
|                              |                             |                         |             |  |
| Tipo di cavo                 | Solo conduttore isolato     | Conduttore tondo        | 18.50 mm    |  |
| Luogo di installazione       | Uso interno                 |                         |             |  |
| Coordinazione di isolament   | to                          |                         |             |  |
| Classe di precisione         | 1                           |                         |             |  |
| Classificazioni              |                             |                         |             |  |
|                              |                             |                         |             |  |
| ETIM 6.0                     | EC002048                    | ETIM 7.0                | EC002048    |  |
| ETIM 8.0                     | EC002048                    | ETIM 9.0                | EC002048    |  |
| ETIM 10.0                    | EC002048                    | ECLASS 9.0              | 27-21-09-02 |  |
| ECLASS 9.1                   | 27-21-09-02                 | ECLASS 10.0             | 27-21-09-02 |  |
| ECLASS 11.0                  | 27-21-09-02                 | ECLASS 12.0             | 27-21-09-02 |  |
| ECLASS 13.0                  | 27-21-09-02                 | ECLASS 14.0             | 27-21-09-02 |  |
| ECLASS 15.0                  | 27-21-09-02                 |                         |             |  |

Versione catalogo / Disegni

### KCMA-18-200-1A-1.5VA-1



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni



