

KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Convertitori di corrente per il retrofit
delle funzioni:

- Particolarmente adatto per l'uso in luoghi difficili da raggiungere
- Nessun taglio dei conduttori primari necessario
- Sviluppo del convertitore di corrente senza ulteriori utensili

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Corrente primaria: 1200 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 5 VA, Classe di precisione: 0,5, Convertitore di corrente con nucleo apribile |
| N. d'ordine | 2753450000 |
| Tipo | KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118896633 |
| CPZ | 1 Pieza |
| Costruttore | MBS AG |

KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 58 mm | Profondità (pollici) | 2.2835 inch |
| Posizione verticale | 198 mm | Altezza (pollici) | 7.7953 inch |
| Larghezza | 155 mm | Larghezza (pollici) | 6.1024 inch |
| Peso netto | 1362 g | | |

Temperature

| | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------|
| Temperatura di magazzinaggio | Temperatura d'esercizio | -5 °C...40 °C |
|------------------------------|-------------------------|---------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Attributi elettrici

| | | | |
|----------------------|------|---------------------|---------|
| Classe di precisione | 0,5 | Corrente secondaria | 0...5 A |
| Carico | 5 VA | Corrente primaria | 1200 A |

Caratteristiche tecniche

| | | | |
|--------------------|-------|---------------------|------|
| Lunghezza del cavo | 0.5 m | Grado di protezione | IP20 |
| Frequenza nominale | 50 Hz | | |

Dimensioni dei conduttori in tensione

| | | | |
|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| Tipo di cavo | Solo conduttore isolato | Conduttore tondo | 80.00 mm |
| Guida di supporto | 80 x 120 mm | Luogo di installazione | Uso interno |

Coordinazione di isolamento

| | | | |
|----------|--------------------------------------|----------------------|-----|
| Standard | IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 | Classe di precisione | 0,5 |
|----------|--------------------------------------|----------------------|-----|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |

KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

