

HDC 16B DMDL 1LB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**IP65**

La speciale pressofusione e la sigillatura superficiale a più strati garantiscono una protezione perfetta alle custodie HDC. Il geniale sistema di bloccaggio viene realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti. Il bloccaggio della custodia offre una sicurezza sistematica. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola nel contempo contro l'apertura involontaria. La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per la classificazione immediata dei singoli prodotti, sulla custodia viene impressa a laser una siglatura di lunga durata. Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Coperchio per parte superiore, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: none
N. d'ordine	2755050000
Tipo	HDC 16B DMDL 1LB
GTIN (EAN)	4064675000426
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	18 mm	Altezza (pollici)	0.7087 inch
Larghezza	43 mm	Larghezza (pollici)	1.6929 inch
Peso netto	132 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3	
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f	
Resistenza chimica	Sostanza	Acetone
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
	Sostanza	Olio di perforazione
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Diesel
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Alcool etilico
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Olio per trasmissione
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Olio idraulico
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Refrigerante
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Benzina di petrolio
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Sudore
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Benzina super
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Acqua	
Resistenza chimica	Resistente	
Sostanza	UV	
Resistenza chimica	Instabile	
Sostanza	Ozono	
Resistenza chimica	Instabile	

Dati generali

Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Superficie	Verniciatura a polvere
Grado di protezione	IP65, in stato collegato	Custodie EMC	No

Dimensioni

Entrata cavo No

Dati tecnici**Esecuzione**

Dimensione entrate cavi	none	Copertura	con coperchio
Numero entrate cavo laterali	0	Esecuzione custodia	Coperchio per parte superiore
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio longitudinale in basso	Forma	Standard
Dimensioni di installazione	6	Entrata cavo	No
Tipo	Copertura	Guarnizione	NBR
Colore (RAL)	RAL 7035	BG	6

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

