

**HDC 24B DMDL 1LB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**IP65**

La speciale pressofusione e la sigillatura superficiale a più strati garantiscono una protezione perfetta alle custodie HDC. Il geniale sistema di bloccaggio viene realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti. Il bloccaggio della custodia offre una sicurezza sistematica. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola nel contempo contro l'apertura involontaria. La sigillatura laser consente una rapida identificazione. Per la classificazione immediata dei singoli prodotti, sulla custodia viene impressa a laser una sigillatura di lunga durata. Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Coperchio per parte superiore, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: none
N. d'ordine	<a href="#">2758200000</a>
Tipo	HDC 24B DMDL 1LB
GTIN (EAN)	4064675008118
CPZ	1 Pieza

## HDC 24B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Dati tecnici

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

### Dimensioni e pesi

Posizione verticale	18 mm	Altezza (pollici)	0.7087 inch
Larghezza	43 mm	Larghezza (pollici)	1.6929 inch
Peso netto	140 g		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f		
Resistenza chimica	Sostanza	Acetone	
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni	
	Sostanza	Olio di perforazione	
	Resistenza chimica	Resistente	
	Sostanza	Diesel	
	Resistenza chimica	Resistente	
	Sostanza	Alcool etilico	
	Resistenza chimica	Resistente	
	Sostanza	Olio per trasmissione	
	Resistenza chimica	Resistente	
	Sostanza	Olio idraulico	
	Resistenza chimica	Resistente	
	Sostanza	Refrigerante	
	Resistenza chimica	Resistente	
	Sostanza	Benzina di petrolio	
	Resistenza chimica	Resistente	
	Sostanza	Sudore	
	Resistenza chimica	Resistente	
	Sostanza	Benzina super	
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni	
	Sostanza	Acqua	
	Resistenza chimica	Resistente	
	Sostanza	UV	
	Resistenza chimica	Instabile	
	Sostanza	Ozono	
	Resistenza chimica	Instabile	

### Dati generali

Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Superficie	Verniciatura a polvere
Grado di protezione	IP65, in stato collegato	Custodie EMC	No

### Dimensioni

Entrata cavo	No
--------------	----

**HDC 24B DMDL 1LB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Esecuzione**

Dimensione entrate cavi	none
Numero entrate cavo laterali	0
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio longitudinale in basso
Dimensioni di installazione	8
Tipo	Copertura
Colore (RAL)	RAL 7035

Copertura	con coperchio
Esecuzione custodia	Coperchio per parte superiore
Forma	Standard
Entrata cavo	No
Guarnizione	NBR
BG	8

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437
ECLASS 15.0	27-44-02-02

ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 14.0	27-44-02-02

## HDC 24B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

