

APGPC 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le spine per il nostro sistema WeiCoS sono disponibili per tutti i diversi sistemi di collegamento. La gamma di prodotti comprende connettori preassemblati da 1 a 10 poli e la possibilità di un montaggio individuale. Questo assicura la massima flessibilità per ogni applicazione. Gli accessori personalizzati aumentano la sicurezza e la protezione contro le influenze ambientali.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Calotta di copertura (morsetto)
N. d'ordine	2762410000
Tipo	APGPC 6
GTIN (EAN)	4064675021414
CPZ	20 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**

Profondità	20 mm	Profondità (pollici)	0.7874 inch
Posizione verticale	15.5 mm	Altezza (pollici)	0.6102 inch
Larghezza	7.9 mm	Larghezza (pollici)	0.311 inch
Peso netto	1 g		

TemperatureTemperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Dati dei materiali**Colori arancione Classe d'infiammabilità UL 94 V-0**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

