

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller offre i relativi cavi principali per il confezionamento in proprio. Tutti i cavi principali sono idonei all'installazione in catene portacavi e sono fornibili a metraggio. L'attribuzione dei colori nei cavi corrisponde allo standard nel settore della costruzione di macchine. Le calotte dei ripartitori M12 hanno sempre gli stessi collegamenti ai morsetti; è sufficiente così solo una variante di cavo.

Vantaggi del cavo principale a metraggio:

- Lunghezze speciali
- Nessuna rimanenza di spezzoni inutilzzati
- Non serve tenere a magazzino diverse lunghezze di cavo
- Fornibile anche nelle lunghezze desiderate

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo per sensori e attuatori, Numero di poli: 11, 500 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
N. d'ordine	<u>2764940000</u>
Tipo	SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-500
GTIN (EAN)	4064675031246
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	su bobina di compensato





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 85.96 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici del cavo

Lunghezza del cavo	500 m	
Colore della guaina	nero	
Resistenza agli olii	Yes	
Idoneità all'installazione con catene	Sì	
portacavi		
quantità di fili	11	
Schermato	No	
Alogeni	No	
Isolamento	TPM	
accelerazione	5 m/s ²	
Raggio di curvatura min., mobile	10 x diametro cavo	
Raggio di curvatura min., fisso	5 x diametro cavo	
cicli di piegatura	2 Mio	
Sezione incrociata cavo (stampa/online)	3x 0,75 mm ² + 8x 0,34 mm ²	
Velocità	200 m/s	
Materiale della guaina	PUR	
Guaina secondo UL AWM Style	21198 (80 °C / 300 V)	
Resistenza alle scintille di saldatura	No	
Codifica a colori	bianco, verde, giallo, grigio, rosa, rosso, Nero, vid	ola, blu, marrone, Verde/giallo
Resistenza alla torsione	0 °/m	
Campo delle temperature, posa fissa	-5080 °C	
Resistente alle perle di saldatura	No	
Campo delle temperature, posa mobile	-2580 °C	
Numero di poli	11	
Diametro esterno	7.7 mm ± 0.3 mm	
Codifica colori (sezione del conduttore)	Sezione del conduttore	3 x 0.75 mm ²
	Codifica a colori	blu
	Sezione del conduttore	8 x 0.34 mm ²
	Codifica a colori	bianco

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06
ECLASS 13.0	27-06-01-06	ECLASS 14.0	27-06-01-06

Data di creazione 15.11.2025 04:18:47 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ECLASS 15.0 27-06-01-06



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno dettagliato



3 x 0,75 mm² + 8 x 0,34 mm²



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



L'utensile di fissaggio Screwty® è indicato per connettori circolari M23 confezionabili liberamente o stampati a iniezione con dimensioni esterne della rondella zigrinata pari a 26,2 \pm 0,3 mm. La coppia di serraggio è pari a 2-2,5 Nm.

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 SCREWTY M23
 Versione

 N. d'ordine
 1981560000
 Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors

 GTIN (EAN)
 4032248677702

 CPZ
 1 ST

Screwty® utensile per pressacavi con funzione di coppia



L'utensile ideale per qualsiasi applicazione Screwty® è l'utensile universale ideale per serrare tutti i comuni cavi per sensori e attuatori. Con Screwty® è possibile raggiungere facilmente anche i connettori circolari meno accessibili. I connettori possono essere allentati e serrati senza sforzo e con una semplice rotazione. Screwty® è una soluzione universale unica nel suo genere che può essere utilizzata con la maggior parte dei cavi e dei connettori, anche di altri fornitori (oltre il 90%). Screwty® è composto da un'impugnatura con il classico collegamento 1/4". Per questo può essere utilizzato per tutti i formati: per i connettori circolari M12 e M8, i connettori maschi e femmine confezionabili liberamente M12F e M8F, nonché per tutti i connettori maschi e femmina M23.

Dati generali per l'ordinazione

Dati generali per i ordinazione		
Tipo	1/4" HANDGRIFF	Versione
N. d'ordine	<u>4294820000</u>	Bolting tool
GTIN (EAN)	4032248478279	
CPZ	1 ST	

Data di creazione 15.11.2025 04:18:47 MEZ