

**IE-SFP-1GE-RJ45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Presenta la serie di trasmettitori SFP

- Grande varietà di tipologie di trasmettitori per diverse velocità di trasmissione (fino a 10 Gigabit Ethernet) e distanze (fino a 60 km)
- Modelli SFP BiDi per la comunicazione via monofibra
- Semplice controllo dello stato del trasmettitore grazie al supporto del DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Innestabile durante il funzionamento (hot-plug)
- Prodotto laser di classe 1; conforme a EN60825-1
- Applicabile agli switch di Eco-, Advanced- e Substation-Line

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	SFP Transceiver, 10/100/1000 MBit/s, RJ45, 0.1 km, -40 °C...85 °C
N. d'ordine	<a href="#">2766120000</a>
Tipo	IE-SFP-1GE-RJ45
GTIN (EAN)	4064675023791
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E230683

## Dimensioni e pesi

Peso netto 18 g

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...85 °C Temperatura d'esercizio -40 °C...85 °C

Umidità da 5 a 95% (senza condensa)

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Caratteristiche del trasmettitore a fibra ottica

Velocità di trasmissione 10/100/1000 MBit/s Funzione DMM (Digital diagnostic monitor) Non supportato

Tipo di connettore RJ45 Lunghezza di trasmissione, tip. 0.1 km

Testo di avviso

Il funzionamento 10/100/1000BASE T richiede che il sistema host disponga di un'interfaccia SGMII senza orologi e che l'interfaccia PHY del modulo di rame SFP sia configurato dal sistema host. Con un'interfaccia SERDES che non supporta SGMII, il modulo funzionerà solo a 1000BASE T.

## Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio , max. 85 °C Temperatura d'esercizio , min. -40 °C

Umidità da 5 a 95% (senza condensa) Temperatura di magazzinaggio, max. 85 °C

Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C

## Garanzia

Periodo 3 anni

## Interfacce

Porte RJ45 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation,

## IE-SFP-1GE-RJ45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

Full-duplex mode,  
 Collegamento MDI/MDI-X  
 automatico

### Omologazioni e conformità EMC

Norme EMC	EN 55032, EN 55035	Norma di sicurezza	UL 62368-1
-----------	--------------------	--------------------	------------

### Tensione di alimentazione

Tensione di alimentazione	3,3 V (via switch Ethernet)
---------------------------	-----------------------------

### Dati tecnici

Tipo di montaggio	Inserto in slot SFP
-------------------	---------------------

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC003628	ETIM 9.0	EC003628
ETIM 10.0	EC003628	ECLASS 14.0	19-17-03-03
ECLASS 15.0	19-17-03-03		