


URS CA 100 DUO 4-10MM²**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2769030000
Tipo	URS CA 100 DUO 4-10MM²
GTIN (EAN)	4064675026310
CPZ	1 Pieza

URS CA 100 DUO 4-10MM²

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	100 mm	Altezza (pollici)	3.937 inch
Larghezza	160 mm	Larghezza (pollici)	6.2992 inch
Peso netto	118 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

Sezione del terminale, max.	10 mm ²	Sezione del terminale, min.	4 mm ²
-----------------------------	--------------------	-----------------------------	-------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		