


**CH-SMC-00.33-YCC90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Contatore di base, gateway, scatola di controllo e dispositivo di protezione da sovratensione sono collegati con set di cavi preconfezionati come punto a punto o montaggio a Y. Weidmüller offre le giuste soluzioni di collegamento, a norma FNN e DIN-VDE 0603. I cavi di alimentazione preconfezionati con protezione da sovratensione da 6 kV completano il portafoglio.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Maschio, Femmina, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33 m
N. d'ordine	<a href="#">2774930033</a>
Tipo	CH-SMC-00.33-YCC90
GTIN (EAN)	4064675041542
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Peso netto	2.4 g
------------	-------

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati tecnici del cavo

Lunghezza del cavo	0.33 m	Tipo di cavi	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV
Colore della guaina	grigio	Sezione del conduttore	1.5 mm <sup>2</sup>
quantità di fili	2	Schermato	No
Alogeni	No	Isolamento	PP
Campo delle temperature, posa mobile, max.	90 °C	Campo delle temperature, posa mobile, min.	-25 °C
Campo delle temperature, posa fissa, max.	90 °C	Campo delle temperature, posa fissa, min.	-40 °C
Cavo materiale	PUR/ TPE	Raggio di curvatura min., mobile	15 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., fisso	10 x diametro cavo	Diametro esterno	6.4 mm ± 0.25 mm

### Dati tecnici del connettore









Connettore	Numero di poli	2
	Numero di poli	2
	Numero di poli	2

### Dati tecnici generali

Numero di poli	2	Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Tensione nominale	600 V	Corrente nominale	18.5 A
Grado di protezione	IP20		





### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		



MIN. FRONT PLATE CUT-OUT  
 FOR USE WITH SLA BB12R

MIN. FRONT PLATE CUT-OUT



MIN. FRONT PLATE CUT-OUT