

HDC-C-HE-BM0.3KO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HE, Femmina, Sezione di collegamento cavo, max.: 0.3, torniti, Lega di rame
N. d'ordine	2784130000
Tipo	HDC-C-HE-BM0.3KO
GTIN (EAN)	4064675060826
CPZ	10 Pieza

HDC-C-HE-BM0.3KO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni	CE
ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto	50 g
------------	------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Dati generali

Diametro contatto Ø codolo	2.48 mm	Lunghezza di spellatura, collegamento di 7.5 mm dimensionamento
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare	Esecuzione inserto
Sezione di collegamento cavo, max.	0.3 mm ²	Superficie
Tipo	Femmina	Materiale di base
Serie	HE	Procedimento di fabbricazione
Sezione di collegamento dei conduttori	0.3 mm ²	Materiale del contatto

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		