

HDC-C-HE-BM0.3KO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HE, Femmina, Sezione di collegamento cavo, max.: 0.3, torniti, Lega di rame
N. d'ordine	2784130000
Tipo	HDC-C-HE-BM0.3KO
GTIN (EAN)	4064675060826
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 50 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Dati generali

Diametro contatto Ø codolo	2.48 mm	Lunghezza di spellatura, collegamento di 7.5 mm dimensionamento	
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare	Esecuzione inserto	HE
Sezione di collegamento cavo, max.	0.3 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0.3 mm ²
Superficie	Constantana	Cicli di inserimento	≥ 500
Tipo	Femmina	Materiale di base	Lega di rame
Serie	HE	Procedimento di fabbricazione	torniti
Sezione di collegamento dei conduttori	0.3 - 0.3 mm ²	Materiale del contatto	Lega di rame

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		