

HDC-C-HE-SM0.5KO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HE, Maschio, Sezione di collegamento cavo, max.: 0.5, torniti, Lega di rame
N. d'ordine	2784170000
Tipo	HDC-C-HE-SM0.5KO
GTIN (EAN)	4064675061106
CPZ	10 Pieza

HDC-C-HE-SM0.5KO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 1.5 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Dati generali

Diametro contatto Ø codolo	2.48 mm	Lunghezza di spellatura, collegamento di 7.5 mm dimensionamento
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare	Esecuzione inserto HE
Sezione di collegamento cavo, max.	0.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min. 0.5 mm ²
Superficie	Constantana	Cicli di inserimento ≥ 500
Tipo	Maschio	Materiale di base Lega di rame
Serie	HE	Procedimento di fabbricazione torniti
Sezione di collegamento dei conduttori	0.5 - 0.5 mm ²	Materiale del contatto Lega di rame

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		