

**HDC-C-HE-SM0.3FE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, Maschio, Sezione di collegamento cavo, max.: 0.3
N. d'ordine	<a href="#">2784190000</a>
Tipo	HDC-C-HE-SM0.3FE
GTIN (EAN)	4064675061120
CPZ	10 Pieza

**HDC-C-HE-SM0.3FE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Peso netto 50 g

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**Dati generali**

Lunghezza di spellatura, collegamento di 7.5 mm dimensionamento	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare
Sezione di collegamento cavo, max. 0.3 mm <sup>2</sup>	Tipo	Maschio
Serie HE	Sezione di collegamento dei conduttori	0.3 mm <sup>2</sup>
Materiale del contatto Ferro		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		