

HDC-C-HE-SM0.3FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, Maschio, Sezione di collegamento cavo, max.: 0.3
N. d'ordine	2784190000
Tipo	HDC-C-HE-SM0.3FE
GTIN (EAN)	4064675061120
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 50 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Dati generali

Lunghezza di spellatura, collegamento di 7.5 mm dimensionamento		Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare
Sezione di collegamento cavo, max.	0.3 mm ²	Tipo	Maschio
Serie	HE	Sezione di collegamento dei conduttori	0.3 mm ²
Materiale del contatto	Ferro		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		