

IE-ANT-WL-DB-MIMO-PD-RPSMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)**

- Antenne allo stato dell'arte
- Collaudato nel settore
- Progettazione robusta (protezione fino a IP67)
- Per l'uso esterno e interno
- Ultimo supporto tecnologia
- Fino a Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Supporto fino a 5 G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Supporto anche di altre tecnologie (ad esempio Bluetooth, GNSS, ecc.)
- Cavi coassiali adeguati di diverse lunghezze
- Adatto per supporti da palo e da parete

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Antenna semi-direzionale, Antenna Wi-Fi, Fino a Wi-Fi 6 e 6E (IEEE802.11ax), +/- 45° lineare, 4x RP-SMA maschio, IP67, Impedenza: 50 Ω
N. d'ordine	2788080000
Tipo	IE-ANT-WL-DB-MIMO-PD-RPSMAM
GTIN (EAN)	4064675066347
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Ultima data dell'ordine	2026-04-09T00:00:00+02:00

IE-ANT-WL-DB-MIMO-PD-RPSMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	198 mm	Profondità (pollici)	7.7953 inch
Posizione verticale	34 mm	Altezza (pollici)	1.3386 inch
Larghezza	198 mm	Larghezza (pollici)	7.7953 inch
Peso netto	450 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
--------------------------	----------------	-------------------------	----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

Dati tecnici

Tipo di collegamento	4x RP-SMA maschio	Quantità di elementi dell'antenna (MIMO)	4
Impedenza	50 Ω	VSWR	< 2.0 tipico, 2.5 max
Potenza composta max.	20 W	Gamma di frequenze	2.3-2.8 GHz, 4.9-7.125 GHz
Guadagno d'antenna	6 dBi, 5 dBi	Polarizzazione	+/- 45° lineare

Dotazione

Dotazione	1 antenna
-----------	-----------

Materiale della custodia

Colori	bianco
--------	--------

Proprietà meccaniche e di materiale dei cavi

Lunghezza del cavo	0.78 m
--------------------	--------

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura di magazzino, max.	70 °C	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C
Carico del vento	200 km/h		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-05
ECLASS 15.0	19-07-01-05		

IE-ANT-WL-DB-MIMO-PD-RPSMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)****Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)**

- Antenne allo stato dell'arte
- Collaudato nel settore
- Progettazione robusta (protezione fino a IP67)
- Per l'uso esterno e interno
- Ultimo supporto tecnologia
- Fino a Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Supporto fino a 5 G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Supporto anche di altre tecnologie (ad esempio Bluetooth, GNSS, ecc.)
- Cavi coassiali adeguati di diverse lunghezze
- Adatto per supporti da palo e da parete

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-ANT-MOUNT-PANEL	Versione	
N. d'ordine	2789830000	Montaggio dell'antenna per "IE-ANT-WL-DB-MIMO-PD-RPSMAM"	
GTIN (EAN)	4064675068341		
CPZ	1 ST		