

IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)**

- Antenne allo stato dell'arte
- Collaudato nel settore
- Progettazione robusta (protezione fino a IP67)
- Per l'uso esterno e interno
- Ultimo supporto tecnologia
- Fino a Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Supporto fino a 5 G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Supporto anche di altre tecnologie (ad esempio Bluetooth, GNSS, ecc.)
- Cavi coassiali adeguati di diverse lunghezze
- Adatto per supporti da palo e da parete

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Antenna omnidirezionale, Antenna cellulare, Fino a 5G (NR), Lineare, Verticale, 2x SMA maschio, IP67, Impedenza: 50 Ω
N. d'ordine	2788120000
Tipo	IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM
GTIN (EAN)	4064675066385
CPZ	1 Pieza

IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	100 mm	Altezza (pollici)	3.937 inch
Peso netto	463 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...85 °C
------------------------------	-------------------------	----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

Dati tecnici

Tipo di collegamento	2x SMA maschio	Quantità di elementi dell'antenna (MIMO)	2
Impedenza	50 Ω	VSWR	< 2.0 tipico, 3.0 max.
Potenza composita max.	50 W	Gamma di frequenze	690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz
Guadagno d'antenna	2.5 dBi	Polarizzazione	Lineare, Verticale

Dotazione

Dotazione	1 antenna
-----------	-----------

Materiale della custodia

Colori	nero
--------	------

Proprietà meccaniche e di materiale dei cavi

Lunghezza del cavo	1 m	Raggio di curvatura min, ripetuto	25 mm
--------------------	-----	-----------------------------------	-------

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio , max.	85 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
--------------------------------	-------	--------------------------------	--------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-07
ECLASS 15.0	19-07-01-07		

IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)



Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)

- Antenne allo stato dell'arte
- Collaudato nel settore
- Progettazione robusta (protezione fino a IP67)
- Per l'uso esterno e interno
- Ultimo supporto tecnologia
- Fino a Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Supporto fino a 5 G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Supporto anche di altre tecnologie (ad esempio Bluetooth, GNSS, ecc.)
- Cavi coassiali adeguati di diverse lunghezze
- Adatto per supporti da palo e da parete

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-CC-SMAM-SMAF-1M	Versione
N. d'ordine	2787920000	Cavo per antenne, Collegamento 1.; SMA maschio, Collegamento 2.;
GTIN (EAN)	4064675066088	SMA femmina, Lunghezza: 1 m
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-CC-SMAM-SMAF-3M	Versione
N. d'ordine	2787930000	Cavo per antenne, Collegamento 1.; SMA maschio, Collegamento 2.;
GTIN (EAN)	4064675066095	SMA femmina, Lunghezza: 3 m
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-CC-SMAM-SMAF-5M	Versione
N. d'ordine	2787940000	Cavo per antenne, Collegamento 1.; SMA maschio, Collegamento 2.;
GTIN (EAN)	4064675066200	SMA femmina, Lunghezza: 5 m
CPZ	1 ST	