

**IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)**

- Antenne allo stato dell'arte
- Collaudato nel settore
- Progettazione robusta (protezione fino a IP67)
- Per l'uso esterno e interno
- Ultimo supporto tecnologia
- Fino a Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Supporto fino a 5 G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Supporto anche di altre tecnologie (ad esempio Bluetooth, GNSS, ecc.)
- Cavi coassiali adeguati di diverse lunghezze
- Adatto per supporti da palo e da parete

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Antenna omnidirezionale, Antenna cellulare, Fino a 5G (NR), Verticale, N. femmina, IP66, Impedenza: 50 Ω
N. d'ordine	<a href="#">2788150000</a>
Tipo	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF
GTIN (EAN)	4064675066415
CPZ	1 Pieza

## IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Posizione verticale	89 mm	Altezza (pollici)	3.5039 inch
Diametro	35.8 mm	Peso netto	263.02 g

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
------------------------------	----------------	-------------------------	----------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

## Dati tecnici

Tipo di collegamento	N. femmina	Impedenza	50 Ω
VSWR	< 2,0 tipico, 2,5 max	Potenza composita max.	150 W
Gamma di frequenze	690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz	Guadagno d'antenna	3 dBi
Polarizzazione	Verticale		

## Dotazione

Dotazione	1 antenna
-----------	-----------

## Materiale della custodia

Colori	nero
--------	------

## Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	70 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-07
ECLASS 15.0	19-07-01-07		

## IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

## Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)



## Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)

- Antenne allo stato dell'arte
- Collaudato nel settore
- Progettazione robusta (protezione fino a IP67)
- Per l'uso esterno e interno
- Ultimo supporto tecnologia
- Fino a Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Supporto fino a 5 G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Supporto anche di altre tecnologie (ad esempio Bluetooth, GNSS, ecc.)
- Cavi coassiali adeguati di diverse lunghezze
- Adatto per supporti da palo e da parete

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-ANT-MOUNT-POLE-NF	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2788470000</a>	Montaggio dell'antenna per "IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF", "IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF"
GTIN (EAN)	4064675066477	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-CC-NM-SMAM-1M	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2788010000</a>	Cavo per antenne, Collegamento 1:, N. maschio, Collegamento 2:, SMA maschio, Lunghezza: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066279	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-CC-NM-SMAM-2M	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1491180000</a>	Cavo per antenne, Collegamento 1:, N. maschio, Collegamento 2:, SMA maschio, Lunghezza: 2 m
GTIN (EAN)	4050118300741	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-CC-NM-SMAM-3M	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2788020000</a>	Cavo per antenne, Collegamento 1:, N. maschio, Collegamento 2:, SMA maschio, Lunghezza: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066286	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-CC-NM-SMAM-4M	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1491190000</a>	Cavo per antenne, Collegamento 1:, N. maschio, Collegamento 2:, SMA maschio, Lunghezza: 4 m
GTIN (EAN)	4050118300734	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-CC-NM-SMAM-5M	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2788030000</a>	Cavo per antenne, Collegamento 1:, N. maschio, Collegamento 2:, SMA maschio, Lunghezza: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066293	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-CC-NM-SMAM-6M	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1491210000</a>	Cavo per antenne, Collegamento 1:, N. maschio, Collegamento 2:, SMA maschio, Lunghezza: 6 m
GTIN (EAN)	4050118300758	
CPZ	1 ST	