

RC F P2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

I connettori circolari con sistema a vite sono caratterizzati dal loro design compatto. Ciò consente loro di essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni e settori. Sono disponibili sia come spine di collegamento che come prese.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2788990000
Tipo	RC F P2
GTIN (EAN)	4064675591276

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Diametro

20 mm

Peso netto

19 g

Temperature

Temperatura di magazzino

Temperatura ambiente

-25 °C... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 °C... 85 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS

Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli

2

Codifica

nessuno

Superficie dei contatti

Ottone

LED

No

Tipo di collegamento

Collegamento a vite

Materiale base della custodia

PA 66

Diametro del cavo, max.

13 mm

Diametro del cavo, min.

7 mm

Materiale dei contatti

Ottone

Sezione di collegamento cavo, max.

4 mm²

Sezione di collegamento cavo, min.

0.5 mm²

Tensione nominale

500 V

Corrente nominale

17.5 A

Grado di protezione

IP68

Genere di contatto

Femmina

Collegamento schermato

Nessuno

Materiale anello filettato

Plastica

Sezione di collegamento, max.

4 mm²

Sezione di collegamento, min.

0.5 mm²

Dati generali

Numero di poli

2

Filettatura del collegamento

M20

Protezione contro l'inversione di polarità

Sì

Tipo di collegamento

Collegamento a vite

Materiale base della custodia

PA 66

Classificazioni

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 9.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16

ECLASS 15.0

27-44-01-16