

SCT 7.9/360



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





La serie Weidmüller in acciaio inossidabile comprende un vasto assortimento di fascette serracavo per sollecitazioni estreme, come le elevate temperature o la presenza di forti agenti chimici.

- Acciaio inossidabile AISI 316,
- ideali per impiego all'esterno,
- resistenti all'irraggiamento e alla corrosione,
- antimagnetici,
- bordi non dentellati, quindi nessun danneggiamento dell'isolamento.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fascette serracavo, 7.9 x 360 mm, acciaio inossidabile 1.4404 (316L), 1112 N
N. d'ordine	<u>2791460000</u>
Tipo	SCT 7.9/360
GTIN (EAN)	4064675070986
CPZ	100 Pieza



SCT 7.9/360



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omo	

Omologazioni		9
	c(UL)us (👼)	K
	LISTED	THE APPROVAL

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E524836

Dimensioni e pesi

Profondità	0.26 mm	Profondità (pollici)	0.0102 inch
Posizione verticale	360 mm	Altezza (pollici)	14.1732 inch
Larghezza	7.9 mm	Larghezza (pollici)	0.311 inch
Peso netto	7.29 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40300 °C	Temperatura di posa	-40	

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Materiale di installazione

Resistente ai raggi UV	Sì	Riaprire	No
Classe d'infiammabilità UL 94	None	Campo delle temperature di impiego, max.	300 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	No
Diametro del cavo, max.	100 mm	Materiale di base	acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Resistenza alla trazione	1112 N	Diametro fascio, max.	100 mm
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	250 lbf	Diametro fascio, min.	20 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02
ECLASS 13.0	27-14-07-02	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

SCT 7.9/360



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



