


**WIL-F-240****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Filtro UV per un ulteriore avvitamento alla Weidmüller Industry Light.

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2799050000
Tipo	<a href="#">WIL-F-240</a>
GTIN (EAN)	4064675259084
CPZ	4 Pieza

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	38.5 mm	Profondità (pollici)	1.5157 inch
Posizione verticale	2.2 mm	Altezza (pollici)	0.0866 inch
Larghezza	240 mm	Larghezza (pollici)	9.4488 inch
Peso netto	34.5 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio	-
-------------------------	---



**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002558	ETIM 9.0	EC002558
ETIM 10.0	EC002558	ECLASS 14.0	27-11-11-25
ECLASS 15.0	27-11-11-25		

**Disegni**



## WIL-F-240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Controprezzi

### Lunghezza custodia 240 mm



**240 mm**

Famiglia di luci WIL-LED: lampadine LED di soli 8 mm di altezza (9,4 mm con magnete), 24V DC con resa luminosa molto elevata e lunga durata (oltre 60.000 ore). Costruzione molto robusta, con incapsulamento completo e custodia in metallo - impermeabile (IP67). Grazie alla sua luce da 6500 K (luce diurna) è adatta a numerose applicazioni. Opzionale il collegamento semplice con connettore M12. Grazie alla ridotta potenza assorbita, per il funzionamento è sufficiente un piccolo alimentatore da 24V.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2436210000</a>
GTIN (EAN)	4050118448306
CPZ	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2527880000</a>
GTIN (EAN)	4050118538762
CPZ	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2527890000</a>
GTIN (EAN)	4050118538670
CPZ	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2527900000</a>
GTIN (EAN)	4050118538687
CPZ	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2527910000</a>
GTIN (EAN)	4050118538694
CPZ	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2527950000</a>
GTIN (EAN)	4050118538939
CPZ	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2527990000</a>
GTIN (EAN)	4050118538977
CPZ	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2527920000</a>
GTIN (EAN)	4050118538908
CPZ	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2527960000</a>
GTIN (EAN)	4050118538946
CPZ	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2527930000</a>
GTIN (EAN)	4050118538915
CPZ	1 ST

## WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Controp pezzi

Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2527940000</a>
GTIN (EAN)	4050118538922
CPZ	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2527970000</a>
GTIN (EAN)	4050118538953
CPZ	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2527980000</a>
GTIN (EAN)	4050118538960
CPZ	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2669240000</a>
GTIN (EAN)	4050118682601
CPZ	1 ST

## Lunghezza custodia 145 mm



145 mm

Famiglia di luci WIL-LED: lampadine LED di soli 8 mm di altezza (9,4 mm con magnete), 24V DC con resa luminosa molto elevata e lunga durata (oltre 60.000 ore). Costruzione molto robusta, con incapsulamento completo e custodia in metallo - impermeabile (IP67). Grazie alla sua luce da 6500 K (luce diurna) è adatta a numerose applicazioni. Opzionale il collegamento semplice con connettore M12. Grazie alla ridotta potenza assorbita, per il funzionamento è sufficiente un piccolo alimentatore da 24V.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-145... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2669230000</a>
GTIN (EAN)	4050118682618
CPZ	1 ST

## Lunghezza custodia 240 mm



240 mm

Famiglia di luci WIL-LED: lampadine LED di soli 8 mm di altezza (9,4 mm con magnete), 24V DC con resa luminosa molto elevata e lunga durata (oltre 60.000 ore). Costruzione molto robusta, con incapsulamento completo e custodia in metallo - impermeabile (IP67). Grazie alla sua luce da 6500 K (luce diurna) è adatta a numerose applicazioni. Opzionale il collegamento semplice con connettore M12. Grazie alla ridotta potenza assorbita, per il funzionamento è sufficiente un piccolo alimentatore da 24V.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2528030000</a>
GTIN (EAN)	4050118539011
CPZ	1 ST

## WIL-F-240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2528020000</a>
GTIN (EAN)	4050118539004
CPZ	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2528010000</a>
GTIN (EAN)	4050118538991
CPZ	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2528000000</a>
GTIN (EAN)	4050118538984
CPZ	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2576960000</a>
GTIN (EAN)	4050118592863
CPZ	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2617810000</a>
GTIN (EAN)	4050118649185
CPZ	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2770730000</a>
GTIN (EAN)	4064675030799
CPZ	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2732910000</a>
GTIN (EAN)	4050118811797
CPZ	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-2700D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2633830000</a>
GTIN (EAN)	4050118648959
CPZ	1 ST
Tipo	WIL-LWXXXX-2700D024-240... Versione
N. d'ordine	<a href="#">2680950000</a>
GTIN (EAN)	4050118694710
CPZ	1 ST